

# 器具干燥箱

## DG410C/810C/850C

### 使用方便、广受好评的器具干燥箱。

#### ■ 操作性·功能

- 采用了大幅观测窗，方便观测。
- 内外装采用高断热效果的2重构造。
- 箱内加热器采用不锈钢加热管，底部安有盛水器皿，即便是水滴较多的器具也可放心使用。
- 内装采用不锈钢制成，可保持清洁。
- DG850C在DG800C的基础上增加了多个功能。在吸气口上安装了吸气过滤器、在排气口侧面安装了强制排风扇。此外还安装有标准灭菌灯，可以发挥快速干燥、清洁干燥的功能。

#### ■ 安全性·保护

- 拥有自诊断回路（温度输入异常）、停电补偿功能、偏差修正功能、防止过电流的漏电保护开关、独立过升防止器等安全功能。



#### ■ 规格

型号	DG410C	DG810C	DG850C	
方式	自然对流			
性能·构成	使用温度范围	室温 + 5 ~ 70°C		
	内装	不锈钢板		
	外装	冷轧钢板，表面耐药品性涂装		
	加热器	不锈钢加热管		
		1KW	1.34KW	
	观察窗（宽×高mm）	250×300	250×700	
	排气口	内径34mm×2		轴流风扇强制排气
	吸气口	内径30mm×2		安装有吸气过滤器
杀菌灯	无		15W杀菌灯1个	
控制器	温度控制方式	PID控制		
	温度设定方式	通过功能菜单键及▲▼键实现数码设定		
	温度表示方式	测定温度显示：绿色4位LED，数码显示		
		设定温度显示：红色4位LED，数码显示		
	定时器	1分~99小时59分以及100小时~999小时50分（带定时等待功能）		
	运行功能	定值运行、自动停止运行、自动停止运行、自动开始运行		
	附加功能	偏差修正功能、按键锁功能、停电补偿功能		
	加热器回路控制	SSR驱动		
传感器	温度调节器：K型热电偶，超温保护用：液胀式温控器			
安全装置	自诊断功能（温度传感异常、SSR短路、自动过升防止）、按键锁功能、独立过升防止器、防止过电流的漏电保护开关			
规格	内尺寸（宽×深×高mm）	450×450×450	620×600×1195	
	外形尺寸（宽×深×高mm）	504×562×788	674×711×1586	674×711×1618
	内容积	92L	445L	
	棚板承重	15kg/层		
	棚板层数/棚受间距	10层/30mm	29层/30mm	
	电源（50/60Hz）额定电流	AC220V 5A	AC220V 7A	AC220V 7A
	重量	约45kg	约78kg	约83kg
	附属品	棚板	不锈钢冲压网板	
		2件	4件	
棚受		4件	8件	
	接水盘	1件		
选购品	架台	ON61C	—	
	其它	棚板（1件棚板包含2件棚受）		

灭菌器

马弗炉

喷雾干燥器

恒温·干燥箱

恒温培养箱

冷却水循环装置

低温恒温水槽

通风柜

加压脱泡机

产业机器